

Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/atramenty-dtf-tusz-dtf-p-70.html>

# Atrament DTF Kodak Magenta 1kg

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena brutto  | 381,30 zł  |
| Cena netto   | 310,00 zł  |
| Dostępność   | Dostępny   |
| Czas wysyłki | 24 godziny |

## Opis produktu

KODAK · KODACOLOR FTF · MAGENTA

## Atrament DTF Kodak Magenta 1 kg

**Wodny atrament pigmentowy** do przygotowywania transferów na folii DTF. Należy do systemu KODACOLOR Film-to-Fabric, który łączy atrament, folię i proszek termotopliwy w jeden proces znakowania odzieży.

## Wyraźny nadruk i sprawny proces produkcji

Formuła KODACOLOR jest opracowana do stabilnego podawania atramentu i dokładnego odwzorowania grafiki. System pozwala przenosić nadruki na bawełnę, tkaniny syntetyczne i mieszanki włókien. Efekt zależy również od folii, proszku i ustawień transferu.

## Parametry i zgodność

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Marka / system          | Kodak / KODACOLOR Film-to-Fabric                                               |
| Rodzaj                  | Wodny atrament pigmentowy DTF / FTF                                            |
| Kolor                   | Magenta — magenta                                                              |
| Oznaczenie serii koloru | EMFTF                                                                          |
| Masa opakowania         | 1 kg                                                                           |
| Główce Epson            | DX5, DX7, 5113, 4720, i3200 — w wersji i konfiguracji do atramentu wodnego DTF |

## Dobór i codzienna obsługa

Stosuj atrament w drukarce przystosowanej do druku DTF z odpowiednią głowicą Epson. Przy zmianie atramentu uzgodnij procedurę z serwisem; nie dolewaj nowej serii do nieznanej mieszaniny w układzie.

Utrzymuj czystość stacji parkowania i wykonuj testy dysz. W kanale białym regularnie mieszaj atrament; zalecany jest układ mieszania i cyrkulacji.

**Jedna butelka — 1 kg.** Parametry wygrzewania i wgrzewania dobierz do używanej folii, proszku oraz materiału. Przed

---

produkcją wykonaj próbę transferu.